


**主要参数:**

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/10.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

**其他要求**

1. 产品应无错装, 漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
1	塑座	Nylon	白(环保)	
2	信号针	磷铜	镍底镀金	±0.46mm

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		 <b>深圳市华灿天禄电子有限公司</b> ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座 (无灯全塑 立插45° 插入口)	版本 REV.	A
1			初版发行		比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-057X-6	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1