



P. C. B参考图

- 主要参数:
1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
 2. 接触电阻: 40mΩ Max
初始态 100mΩ Max 最终态
 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
 4. 耐压试验: DC500V/5.0mA for 1 minute
 5. 盐雾测试: 8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

- 其他要求
1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
 3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

		GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
		DIM	TOL	审核 CHECK				
		X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
1	初版发行	X.XX	±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-058-1-4	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1