



P.C.B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max  
初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

		GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
		DIM TOL		审核 CHECK				
		X.X ±0.30		批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
		X.XX ±0.20		比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-059-1-4	单位 UNITS	mm
		X.XXX ±0.10		投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT		日期 MODIFY DATE					