



P. C. B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PBT	蓝 (环保)	
2	塑座	PBT	蓝 (环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

		GENERL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD					
		DIM TOL		审核 CHECK		产品名称 TITLE		网络插座		版本 REV.	A
		X.X ±0.30		批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.		HC-RJ45-5JA-1-5-L		单位 UNITS	mm
		X.XX ±0.20		比例 SCALE		材料 MATERIAL				页次 SHEET	1/1
		X.XXX ±0.10		投影 Projection							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°								