





Electrical  
 Current rating: 1.5 AMPS  
 Voltage rating: 125V AC  
 Insulation resistance:  $\geq 500m\Omega$   
 Withstanding voltage: AC 1000V MS  
 50HZ 或 60HZ Min  
 Contact rating:  $\leq 30 m\Omega$   
 Working temperature:  $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$



P.C.B参考图



序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PBT	蓝色(环保)	
2	底座	PBT	蓝色(环保)	
1				

		GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
		DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
		X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-1-6-L	单位 UNITS	mm
1	初版发行	X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	投影 Projection				
		Angle ±3.0°					