






Electrical
 Current rating: 1.5 AMPS
 Voltage rating: 125V AC
 Insulation resistance: $\geq 500m\Omega$
 Withstanding voltage: AC 1000V MS
 50HZ 或 60HZ Min
 Contact rating: $\leq 30 m\Omega$
 Working temperature: $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$



P.C.B参考图



序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PBT	黄色(环保)	
2	底座	PBT	黄色(环保)	
1				

		GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
		DIM TOL		审核 CHECK					
		X.X ±0.30		批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
1		初版发行				产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-1-6-Y	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE		角度 Angle ±3.0°		投影 Projection	材料 MATERIAL	页次 SHEET	1/1