

气缸位置检测磁性开关

Cylinder position detection magnetic switch

DAIGOK

戴工传感器

附件



F-MQ □ 圆缸用安装附件

① ② ③

① 类别代号	F: 附件								
② 规格代号	MQ: 圆形缸体用传感器安装附件								
③ 缸体代号	铝合金缸体			铝合金缸体 (加厚型)			不锈钢缸体		
	代号	适用产品	适用缸径	代号	适用产品	适用缸径	代号	适用产品	适用缸径
	A20: Φ20mm	MCK MBL MAL	Φ20mm	A32T: Φ32mm	TWG	Φ32mm	S06: Φ6mm	PB/PBR MI MF MG MA/MAC	Φ6mm
	A25: Φ25mm		Φ25mm	A40T: Φ40mm		Φ40mm	S08: Φ8mm		Φ8mm
	A32: Φ32mm		Φ32mm	A50T: Φ50mm		Φ50mm	S10: Φ10mm		Φ10mm
	A40: Φ40mm		Φ40mm			S12: Φ12mm	Φ12mm		
	A50: Φ50mm		Φ50mm			S16: Φ16mm	Φ16mm		
	A63: Φ63mm		Φ63mm			S20: Φ20mm	Φ20mm		
	A80: Φ80mm	Φ80mm			S25: Φ25mm	Φ25mm			
					S32: Φ32mm	Φ32mm			
					S40: Φ40mm	Φ40mm			
					S50: Φ50mm	Φ50mm			



F-SC □ SH

① ② ③ ④

① 类别代号	F: 附件		
② 规格代号	Sc: 拉杆型缸体用传感器安装附加		
③ 缸体代号	代号	适用产品	适用缸径
	32	SC SGC	Φ32, Φ40
	50		Φ50
	63		Φ63
	80		Φ80, Φ100
	125		Φ125
160	Φ160, Φ200		
④ 附加代号	250		Φ250