







RoHS



B VIEW  
SCALE 4/1



PCB参考图

主要参数:


1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:100MΩ Min
4. 耐压测试:AC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s
7. 寿命:750次

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

2	信号针	磷铜	镍底镀金	
1	塑座	PBT		
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳富港电子有限公司



网络接口

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期	20.07.02	标准化
校对	李攀进	日期	20.07.02	审定
工艺		日期		
审核	刘刚	日期	20.07.02	

图样标记	重量	比例
共页	第页	

RJ-804-2-6

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	