

1.材料和电镀\Materials and Finishes:

外 壳\Body - 黄铜\Brass,镀金\Gold plating

内导体>Contact - 铍铜\Beryllium copper,镀金\Gold plating

绝缘体\Insulator - 聚四氟乙烯\PTFE,本色\natural

2.电气性能\Electrical:

A.特性阻抗\Impedance:50 Ohm



B.使用频率\Frequency range:DC - 3GHz

C.介质耐压\Breakdown voltage:750V rms

D.绝缘电阻\Insulation resistance:5000 MΩ

3.机械性能\Mechanical:

A.使用寿命\Durability:500 cycles



客户信息	料号		
	规格		
设计	JAT	2021.08.13	
审核	DF	2021.08.13	
批准	DF	2021.08.13	

版次		比例	8:1	料号	CT6.1.554
第一角法				规格	MCX-KYD-1
1.未注公差按ISO2768-1(m) 2.去尽毛刺C0.1max 3.各圆同轴度 $\varnothing 0.1$ max				名称	MCX母头螺纹安装式
*尺寸为重要尺寸				单位	mm
				cntitle www.cntitle.net	