

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE






技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$;
- 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
- 4、额定电流: 1A
- 5、接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
- 6、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$;
- 7、耐压: 1000V, AC/minute.

PRELIMINARY
DESIGN IS SUBJECT
TO CHANGE WITHOUT
PRIOR NOTICE

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。



PCB寸法
PCB Layout

Part No	PIN	A	B
XY-MX1.25-2A11	2	1.25	4.3
XY-MX1.25-3A11	3	2.5	5.55
XY-MX1.25-4A11	4	3.75	6.8
XY-MX1.25-5A11	5	5	8.05
XY-MX1.25-6A11	6	6.25	9.3
XY-MX1.25-7A11	7	7.5	10.55
XY-MX1.25-8A11	8	8.75	11.8
XY-MX1.25-9A11	9	10	13.05
XY-MX1.25-10A11	10	11.25	14.3
XY-MX1.25-11A11	11	12.5	15.55
XY-MX1.25-12A11	12	13.75	16.8
XY-MX1.25-13A11	13	15	18.05
XY-MX1.25-14A11	14	16.25	19.3
XY-MX1.25-15A11	15	17.5	20.55
XY-MX1.25-16A11	16	18.75	21.8

2	Contact	Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u".MIN.
1	Wafer	PA66(UL94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	备注

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyecom Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X ± 0.35	X.* $\pm 5^{\circ}$	APR.	Alex	TITLE: WAFER 1.25mm H4.9mm 180°SMT	
.XX ± 0.25	.X.* $\pm 3^{\circ}$	CHK.	Jack	DWG NO. XY-MX1.25-NA11	
.XXX ± 0.15	.XX.* $\pm 1^{\circ}$	DRA.	Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
		SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A