



图面产品均符合ROHS标准 “\*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者



**技术特性:**

- 1) 特性阻抗:50 欧姆
- 2) 频率:DC 0-3GHZ
- 3) 驻波比:≤1.50

**注意事项:**

- 1) 表面光洁,不可有刮伤现象;
- 2) 中芯针与主体平面的距离保持在0.50-0.80
- 3) 公母头对锁要保持顺畅
- 4) 接触保持力:≥5N

**BOM表**

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
7	铜管	2H01-0111N	φ6.5*23.0*φ5.5 C3602 镀80-120U"镍	PCS	1
6	中芯针	2E01-0020G	φ1.80*8.90*φ1.30 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
5	防水圈	2G01-0009	φ6.35*0.60*φ4.50 红色硅胶	PCS	1
4	卡环	2J01-0001	φ7.30*0.90*φ5.70 不锈钢	PCS	1
3	主体	2A05-0006G	φ6.50*14.20*φ3.20 C3604 镀1U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0050	φ4.14*6.50*φ1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	六角外壳	2B01-0001G	H8.00*8.40*φ6.60 C3604 镀1U"金	PCS	1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司  
DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

品名规格: SMA 公头公针FOR SYV-50-3线

公差	x.	±0.50
	x.x	±0.20
视图	x.xx	±0.10
	ANGULAR	±5°
单位	mm	比例 1:1

设计	L H M	料号	2LC15PM902
审核		日期	2023-11-26
核准		版本	A/0 页码 1/1