



SECTION:S-S



PCB

## SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 50V AC/DC
- Current rating: 1A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

## WAFER

- Part No: CS-1174-06 A V0 W T

企业Logo  
产品料号  
PIN 位  
A: 不打K脚  
电镀 T: 镀锡  
颜色: W-白色  
材料: PA66-V0

- Poles: 2-16
- Material: Contact: Brass (C2680), Tin plated  
Base: PA66 UL94V-0
- Q' TY: 1000 pcs/bag

Poles	PART NO	DIMENSION (mm)		Poles	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B			A	B
2	CS-1174-02AVOWT	1.50	4.50	10	CS-1174-10AVOWT	13.50	16.50
3	CS-1174-03AVOWT	3.00	6.00	11	CS-1174-11AVOWT	15.00	18.00
4	CS-1174-04AVOWT	4.50	7.50	12	CS-1174-12AVOWT	16.50	19.50
5	CS-1174-05AVOWT	6.00	9.00	13	CS-1174-13AVOWT	18.00	21.00
6	CS-1174-06AVOWT	7.50	10.50	14	CS-1174-14AVOWT	19.50	22.50
7	CS-1174-07AVOWT	9.00	12.00	15	CS-1174-15AVOWT	21.00	24.00
8	CS-1174-08AVOWT	10.50	13.50	16	CS-1174-16AVOWT	22.50	25.50
9	CS-1174-09AVOWT	12.00	15.00				

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1174-06AVOWT	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量			
工程图号	CST-W01174	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20						
制定日期	2021-05-21	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						

CST

深圳市永丰盈电子有限公司  
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

