


注：▲为重点检测尺寸

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 7A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 1,500V AC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -25°C to +85°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No: CS-4001-07
- Poles: 6-8
- Material: PA66 UL 94V-2, Natural
- Q' TY: 1, 000 pcs/Tape&reel



Poles	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
6	CS-4001-06	19.80	23.76	12
7	CS-4001-07	23.76	27.72	16
8	CS-4001-08	27.72	31.68	16

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈电子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-4001-07	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容 修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲	缺口固定方向 2020-08-14
工程图号	CST-A04001	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENGYING ENTERPRISE LTD.			▲	铜针打点	2022-05-03
制定日期	2022-05-03	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10				▲		