






版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2023/10/06
B			




B:
2~5pin:Ømm
6~8pin:Ø0.5mm




建议PCB板开孔尺寸

技术特性
 温度范围: -25℃~+80℃
 额定电压: 3~4PIN:60V/5~8PIN: 30V
 额定电流: 3~5PIN:3A/6~8PIN: 1.5A
 防护等级: IP67
 插拔次数: ≥500次



建议面板式开孔尺寸



G	挡板	PA66	黑色	1PCS
F	pin针	黄铜	镀金	3~8PCS
E	屏蔽抓	黄铜	镀金	1PCS
D	防水圈	橡胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

江门市德索连接器有限公司
 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD

Web: <https://www.dosinconn.cn/>
 Mailbox: sale@dosin.cn
 Tel: (0086)769-81153906

单位: mm
比例: 1:1

料号: Part Number
未注公差: Unmarked tolerance

产品名称: Product name
MS-8P前锁 弯插板公座

绘图: Draw drawing
审核: Check
客户确认: Customer confirmation

文泽明

文件保密 File security
 This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission.
 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用

角度 angle ±3°