


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererhaltung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original. The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Bestückungsplan / contact layout



Tauchlötanschluss 0,65x0,3 / solder terminal 0,65x0,3
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30
 Bauart 7 / type 7
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole Pattern



Dimension no.	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 2:1
Customer drawing:	ISO 8015		Material
This Drawing is a controlled Document.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Federleiste B 64 Löt Female connector B 64 solder	
	TE Connectivity	284166	
Index	Date	Class	STVB
			1 A3