



Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assembled



Tauchlötanschluss 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30
 Bauart 7 / type 7
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben gemäß IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions according to IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole Pattern



| | | |
|---|---|--------------|
| Dimension no. Halteösen auf Pos. a1, a2, e31, e32 retaining loop at pos. a1, a2, e31, e32 | Tolerances ISO 8015 | Scale 2:1 |
| Customer drawing: This Drawing is a controlled Document. | All Dimensions in mm | Material |
| | Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. | |
| b1 Index | 20.03.2023 Date | |

| | | | |
|-------|--|--|---------|
| | | Federleiste E 160 Löt Fem. Connector E 160 Solder | |
| | | C-284313 | |
| Class | | STVE | 1 A3 |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
 Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original. The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original. In case of any deviation the English version shall prevail.