



技术参数

间距: 1.0
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 50V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					材料 / Material			 品名 / ProduceName SH1.0 卧贴
	标记	变更内容	签名	年月日	① 塑座: LCP 本色 ② 接触针: 黄铜 (镀锡) ③ 焊片: 黄铜 (镀锡)			
视角 / Projection	绘图				单位 (Units)	版本	比例	型号 / Model BX-SH1.0-n*PWT
	审核				mm	2.0	1:1	
	工艺		批准		共 1 张 第 1 张			