



公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50




材料及电镀
 ①.塑件主体: PA66, UL94V-0
 ②.焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能
 参考标准: UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 耐电压: AC1500V\1Min

机械性能
 温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	3.50单排 插拔式 接线端子 封闭弯针	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	XD15EDGRC-3.5-NP-V	单位 UNITS	mm
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					
1	初版发行							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						