





符合RoHS环保要求

**Kinghelm®**



**NOTE:**

- 1.材质: C2680R+T=0.20±0.01mm; (C2610R+H包膜生产)
- 2.镀≥100μm Au.
- 3.所有电性能不可有氧化、发黄、发黑、鼓泡等不良.
- 4.防腐蚀性测试达到 60% RH 以上, 500h 力测试, 并先进行电学 80℃ 电性能测试不可有漏电流现象.
- 5.密封性测试最大为 0.05mm.
- 6.密封性测试 24 小时以上, 密封性能不良现象.
- 7.盐雾测试 24 小时以上, 盐雾腐蚀不良.
- 8.整机成品符合规格书.
- 9.△为点焊点焊管使用尺寸.
- 10.▽为CPK Dimension > 1.33.
- 11.◎为插拔尺寸.

				DRAWING (制图)	CHECKED (校对)	APPROVED (审核)	MATERIAL (物料)	TOLERANCES (— 默认值)			
							SEE NOTE	±0.05mm	±0.05mm	±0.05mm	±0.05mm
							COLOR (颜色)	深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	
							SEE NOTE	KH-AF180WJ-15-JB		0755-28190160	
REV (版本)	ECN NO. (ECN 编号)	DATE (日期)	DRAWING (制图)	APPROVED (审核)			PREPARED (制图)	DATE (日期)	SCALE (比例)	SHEET (张数)	TOTAL (总张数)
								1:1		1	1