





符合RoHS环保要求

Kinghelm®



NOTES:

1. 材质: C2880R-H, T=0.30±0.01mm; (C5181R-H 也能生产)
2. 镀层: 100U" Min.
3. 外壳电镀表面不得有氧化、发黄、发黑、脏污等不良;
4. 焊接性能要达到85%以上, 附着力度测试, 外壳来回弯折90度
电镀表面不得有脱落现象;
5. 允许毛边最大为0.05mm.
6. 外观不允许有压伤、油污、模痕等不良现象.
7. 盐雾测试24小时以上, 达到9.5级以上.
8. 整套成品配合顺畅.
9. Δ为品管必须管控尺寸.
10. ∅为"CPK Dimension"-1.33.
11. ●为选控尺寸.

DRAWING (制图) CHECKED (审核) APPROVED (核准)

MATERIAL (材质)

SEE NOTE

COLOR (颜色)

SEE NOTE

FINISH (后处理)

SEE NOTE

TOLERANCES (一般公差)

X±0.10; XX±0.05; XXX±0.03 X±3.0°; XX±2.0°; XXX±1.0°

USB A/F13.7直插卷边

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-AF180ZJ-13.7-JB

0755-28190160

PROJECTION (视角)

UNITS (单位)
MM

SCALE (比例)
1:1

SHEET (张数)
1/1

REV (版本)
X1

X1	2007/06/29		
REV(版本)	ECN NO. (ECN编号)	DATE (日期)	DRAWING (制图) APPROVED (核准)

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作