




符合RoHS环保要求

Kinghelm®



- NOTES:
1. 材质: C2680R-H, T=0.30±0.01mm; (C5191R-H 也能生产)
 2. 镀Ni: 100U" Min.
 3. 外壳电镀表面不得有氧化、发黄、发黑、脏污等不良.
 4. 盐雾性能要达到 95% 以上, 用力弯折, 外壳表面弯折 90 度, 电镀表面不得有层皮现象.
 5. 允许毛边最大为 0.05mm.
 6. 外观不允许有压伤、脏污、划痕等不良现象.
 7. 盐雾测试 24 小时以上, 达到 0.8 级以上.
 8. 发出货品配合需顺序.
 9. △为品管必须管控尺寸.
 10. ∇为 CPK Dimension > 1.33.
 11. ⊙为基准尺寸.

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

				DRAWING (制图)	CHECKED (审核)	APPROVED (核准)	MATERIAL (材质) SEE NOTE	TOLERANCES (一般公差)	
				深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	COLOR (颜色) SEE NOTE	X±0.10 .XX±0.05 .XXX±0.03 X±3.0° .X±2.0° .XX±1.0°	
X1		2007/08/29		KH-AF180ZJ-13		0755-28190160	FINISH (后处理) SEE NOTE	TITLE (品名) USB A/F13.0直插直角无边	
REV (版本)	ECN NO. (ECN 编号)	DATE (日期)	DRAWING (制图)	APPROVED (核准)			DWG NO. (图号)		
								PROJECTION (视图)	UNITS (单位) MM
								SCALE (比例) 1:1	SHEET (张数) 1/1
								REV (版本) X1	