



电气性能  
 额定电流: 1.5AMPS  
 额定电压: 125AC  
 绝缘电阻: > 500MΩ  
 耐压强度: AC 1000V, 50H or 60Hz  
 1分钟  
 接触电阻: ≤20MΩ  
 使用寿命: 不少于750次插拔

2	插针	H62	4	Sn	
1	塑座	PC	1	WHITE	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

接线端子外形图

**温州瑞川电子有限公司**  
 WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

品名: 4P 英式插座  
 料号: RC01610  
 型号: RJ45 图号:   
 一般公差: 90~ ±0.25, 10~30 ±0.20, ~10 ±0.16, 角度: ±2°  
 版本: 1 of 1 单位: mm 比例: 1:1 纸张: A4

禁止在图面上随意涂改

A/0	新出版发行								
版次	变更履历	变更单号	绘制	日期	核准:	日期:			