



安装参考图

PAPT NO	TS1185B-X-X	
Operating Force	160 : 160gf ; 260 : 260gf	
Height	18 : 1.8mm	20 : 2.0mm
	19 : 1.85mm	25 : 2.5mm
	92 : 1.92mm	

序号	名称	料号	材料	数量	备注
F	盖板	DC2	不锈钢0.15	1	酸洗
E	按钮	DD4	LCP黑	1	
D	防尘膜	LF4	0.05		
C	簧片	EE2	不锈钢覆银	2	
B	底座	DB9	LCP黑	1	
A	卡件	DA6	磷铜0.15	1	镀银

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

new		2015/5/3		A		瀚源
ECN BO.		DESCRIPTION.		REV.		
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2	SCALE: 3:1	
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	TS1185B-X-X	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	X. ±0.25
			MODEL NAME	TS1185B-X-X		X.x ±0.20
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		X.xx ±0.15
					ANGULAIR	±3
					FILE.NO.	