


电路图



安装参考图

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 200V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

PAPT NO	TS1133A-X-X
Operating Force	160 : 160gf ; 260 : 260gf
Height	34 : 3.4mm

5	盖板		磷铜0.2	1	镀银
4	按钮		LCP白	1	
3	簧片		进口不锈钢覆膜(亚膜)		镀银
2	底座		LCP黑	1	
1	卡件		磷铜0.1	1	镀银
序号	名称	图号	材料	数量	备注

		new		2015/5/3		A		瀚源
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.		
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALT: 1/2	SCALE: 3:1	
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	TS1133A-X-X		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	X.	±0.25
			MODEL NAME	TS1133A-X-X			X.x	±0.20
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD			X.xx	±0.15
						ANGULAIR	±3	
						FILE.NO.		