



技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100MΩ max。操作温度-30° to+85°, 使用寿命80,000次, 操作力: 250gf±50gf。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

PAPT NO	TS1077-X-X
Operating Force	160 : 160gf ; 260 : 260gf
Height	15 : 1.5mm 20:2.0mm

F	防尘膜	FS017	0.05	1		new		2015/5/3		A		瀚源	
E	盖板	NE-05	不锈钢	1	镀银	ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.			REV.
D	按钮	ND-04	LCP黑	1		DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2		SCALE: 3:1	
C	簧片	NC-03	进口不锈钢复银	2		Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	TS1077-X-X	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	X.	±0.25
B	底座	NB-02	LCP黑	1					MODEL NAME	TS1077-X-X		X.x	±0.20
A	卡件	NA-01	磷铜	1	镀银				3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		X.xx	±0.15
序号	名称	物料号	材料	数量	备注					FILE.NO.			