



REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

可定制



- 技术要求:
- 1.1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象;
 - 1.2. 电线印字清晰, 无破损划伤;
 - 1.3 端子与电线拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$;
 - 1.4 电线两端100%导通, 无短/断路
 2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
 3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求



序号	名称	规格描述	数量	备注
1	胶壳	XY-XH2.54-2A41	1	打端剥皮: 2.0-2.5mm
2	端子	XY-XH2.54-31	2	按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连
3	电线	UL1007 24# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 红	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
4	电线	UL1007 24# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黑	1	裁线长度: 见材料表, 裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APR.	Alex	TITLE: 单端微锡 3MM XH2.54 2P 1007 24# 200MM	
.X ± 0.35	X.* $\pm 5^{\circ}$	CHK.	Jack	DWG NO. XY-XH2.54-24A-200-DD3-2A	
.XX ± 0.25	.X.* $\pm 3^{\circ}$	DRA.	Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
.XXX ± 0.15	.XX.* $\pm 1^{\circ}$	SIZE	A4	SCALE	1:1
		SHEET	1/1	REV.	A