


1	2	3	4	5	6	7	8		
Dept	晨翔2.54mm 圆孔针座, 32P, Pin针镀锡, 15.24宽, 四爪镀金, 有杠, 黑胶, 管装				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty					A	NEW RELEASE	JLZ 05/18/24'		
DC	1								
ED	1								
IE	1								
ISO	1								
PD	1								
R&D	1								
SD	1								
QA	1								
QC	1								
QE	1								

此文件包含的知识、专利、版权、商业秘密，包括但不限于商標、专利、版权，商业机密和技术知识，均由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意，严禁未经授权的复制或修改。晨翔保留所有权利，并不构成以任何形式或方式使用其知识产权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权，不履行合同或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

晨翔料号: DS1001-01-32BT1WSF6S-JKB



- 备注:
- 说明:
 - 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 工作温度: -40℃至+105℃
 - 对插PIN径: $\phi 0.381-\phi 0.635$
 - 额定电流: 3安最大
 - 材料:
 - PIN: 黄铜, 镍底镀锡
 - 爪子: 镀铜, 镍底镀金
 - 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃
 - 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	DIP IC SOCKET PITCH 2.54mm	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	SHEET SIZE	A4	
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1001-01 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1001-01-XXXX-A						