





P.C.B LAYOUT TOP VIEW



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V 1.0A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V (50Hz) min;
5. 插拔力: 5-20N;
6. 寿命: 5000次

主要技术要求

1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm ± 0.10 mm
 - 10.0-20.0mm ± 0.15 mm
 - 20.0-50.0mm ± 0.20 mm

2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

						DC044A				
标记	处数	分区	签名	年月日						
设计			标准化		阶段标记	重量	比例			
审核								深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn	
工艺			批准		第 张	共 张	KH-DC-044-A-2.0		0755-28190160	