


1	2	3	4	5	6	7	8		
Dept	晨翔2.54mm圆孔IC连接器 1*12Pin 直插 黑色胶芯 Pin针镀锡 爪子镀锡				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty					A	NEW RELEASE	JLZ 06/07/24'		
DC	晨翔料号:DS1002-01-1x12V11-JK								
ED									
IE									
ISO									
PD									
R&D									
SD									
QA									
QC									
QE									

此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处提供的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识, 不构成任何形式或方式的授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。



PCB孔位尺寸参考
公差: ±0.05

备注:

1. 说明:
 - 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 1.4 工作温度: -40°C至+105°C
 - 1.5 对插PIN径: $\phi 0.381-\phi 0.635$
 - 1.6 额定电流: 3安最大
2. 环境特性:
 - 2.1 工作温度: -40~+105° C
3. 材料:
 - 3.1 Pin: H59铜, 镀锡
 - 3.2 爪子: 镀铜, 接触区镀锡
 - 3.3 胶芯: PPS, 黑色, 阻燃
4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm SIP IC SOCKET Pin Length=7.4mm		
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1002-01 SERIES
.X	±0.38	.X	±3°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD					
.XX	±0.25	.XX	±2°						
DRAWING TYPE		CUSTOMER							
SCALE		1:1		SHEET		1 OF 1			
DRAWING NO.		C-DS1002-01-XXXXX-A							