





RoHS



PCB LAYOUT

材料:

塑胶 : LCP/PA9T 米色

插针 : H62铜

镀层 : 镀锡

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
PH-02ALT	2.00	8.00
PH-03ALT	4.00	10.00
PH-04ALT	6.00	12.00
PH-05ALT	8.00	14.00
PH-06ALT	10.00	16.00
PH-07ALT	12.00	18.00
PH-08ALT	14.00	20.00
PH-09ALT	16.00	22.00
PH-10ALT	18.00	24.00
PH-11ALT	20.00	26.00
PH-12ALT	22.00	28.00
PH-13ALT	24.00	30.00
PH-14ALT	26.00	32.00
PH-15ALT	28.00	34.00


技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 2A
3. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
2. 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
3. 耐 压: AC 1000V
4. 工作温度:  $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
设计	B C	日期 17.11.24	标准化	日期
校对	L P J	日期 17.11.24	审定	日期
工 艺		日期		
审 核	L G B	日期 17.11.24		

深圳市富港科技有限公司



PH立式贴片

PH-NALT

图样标记	重量	比例
共 页	第 页	