





RoHS



PCB参考图

技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
2. 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
3. 耐压: AC 800V
4. 工作温度:  $-20^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15mm$

NP	A	B	NP	A	B
2*2P	2±0.15	6±0.25	2*10P	18±0.15	22±0.25
2*3P	4±0.15	8±0.25	2*11P	20±0.15	24±0.25
2*4P	6±0.15	10±0.25	2*12P	22±0.15	26±0.25
2*5P	8±0.15	12±0.25	2*13P	24±0.15	28±0.25
2*6P	10±0.15	14±0.25	2*14P	26±0.15	30±0.25
2*7P	12±0.15	16±0.25	2*15P	28±0.15	32±0.25
2*8P	14±0.15	18±0.25	2*20P	38±0.15	42±0.25
2*9P	16±0.15	20±0.25			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料:  
 塑胶 : PA66 米色  
 插针 : H62铜  
 镀层 : 镀锡

										深圳市富港科技有限公司			
										针座			
										PHD-2*NA			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	视图		图样标记		重量		比例		
设计	H Y	日期	19.07.15	标准化	日期								
校对	L P J	日期	19.07.15	审定	日期								
工艺		日期											
审核	L G B	日期	19.07.15			共页		第页					