





RoHS



PCB LAYOUT

材料:

塑胶 : LCP/PA9T 米色

插针 : H62铜

镀层 : 镀锡

| 编 号 | 尺寸 (mm) | |
|----------|---------|-------|
| | A | B |
| PH-02ALT | 2.00 | 8.00 |
| PH-03ALT | 4.00 | 10.00 |
| PH-04ALT | 6.00 | 12.00 |
| PH-05ALT | 8.00 | 14.00 |
| PH-06ALT | 10.00 | 16.00 |
| PH-07ALT | 12.00 | 18.00 |
| PH-08ALT | 14.00 | 20.00 |
| PH-09ALT | 16.00 | 22.00 |
| PH-10ALT | 18.00 | 24.00 |
| PH-11ALT | 20.00 | 26.00 |
| PH-12ALT | 22.00 | 28.00 |
| PH-13ALT | 24.00 | 30.00 |
| PH-14ALT | 26.00 | 32.00 |
| PH-15ALT | 28.00 | 34.00 |


技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 2A
3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
3. 耐 压: AC 1000V
4. 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

| | |
|------|--|
| 发放部门 | |
| 行政部 | |
| 业务部 | |
| 采购部 | |
| 工程部 | |
| 品保部 | |
| 生产部 | |

| | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |
| 设计 | B C | 日期 17.11.24 | 标准化 | 日期 |
| 校对 | L P J | 日期 17.11.24 | 审定 | 日期 |
| 工 艺 | | 日期 | | |
| 审 核 | L G B | 日期 17.11.24 | | |

深圳市富港科技有限公司



PH立式贴片

PH-NALT

| | | |
|------|-----|----|
| 图样标记 | 重量 | 比例 |
| | | |
| 共 页 | 第 页 | |