





RoHS



材料:

塑胶 : LCP/PA9T 米色

插针 : H62铜

镀层 : 镀锡

编号	尺寸 (mm)	
	A	B
PH-02AWT	2.00	8.00
PH-03AWT	4.00	10.00
PH-04AWT	6.00	12.00
PH-05AWT	8.00	14.00
PH-06AWT	10.00	16.00
PH-07AWT	12.00	18.00
PH-08AWT	14.00	20.00
PH-09AWT	16.00	22.00
PH-10AWT	18.00	24.00
PH-11AWT	20.00	26.00
PH-12AWT	22.00	28.00
PH-13AWT	24.00	30.00
PH-14AWT	26.00	32.00
PH-15AWT	28.00	34.00


技术要求

- 1. 额定电压: 250V
- 2. 额定电流: 2A
- 3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
- 2. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
- 3. 耐压: AC 1000V
- 4. 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数	更改文件号	签字	日期					
设计	B C	日期	17.11.24	标准化		日期			
校对	L P J	日期	17.11.24	审定		日期			
工艺		日期							
审核	L G B	日期	17.11.24						

深圳市富港科技有限公司



图样标记		重量	比例
共页		第页	

PH卧式贴片

PH-NAWT