


RECOMMEND PCB LAYOUT



发放部门
行政部
业务部
采购部
工程部
品保部
生产部

- 主要参数:**
1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
  2. 接触电阻:40mΩ Max
  3. 绝缘电阻:500MΩ Min
  4. 耐压测试:DC500V/10.0mA for 1 minute
  5. 盐雾测试:8±0.5H
  6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
- 其他要求**
1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
  2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
  3. 未注尺寸公差为±0.15mm

标记	处数	更改文件号	签字	日期	日期	图样标记	重量	比例	网络接口												
设计	李攀进	21.05.10	标准化	日期	日期				RJ-060+1USB3.0-2												
校对			审定	日期	日期																
工艺				日期	日期																
审核	戴龙平	21.05.11		日期	日期																

LED		9	信号灯	LED灯 铁脚	绿色
网络接		7	网络接口信号针	磷铜	镀金
口组件		5	塑胶内芯/盖	PBT	黑色
		4	塑胶底座	PA66	黑色
		3	屏蔽外壳	H62铜	镍锡
		2	塑胶	PBT	蓝色
USB组件		1	五金脚	H62铜	镀锡接触点
序	号	1	外壳	铁	镍锡
			部件名称	材料	电镀及颜色

视图

深圳富港电子有限公司