

深圳市连线电子有限公司




客户承认图

CUSTOMER (客户):

Customer Part NO.(客户物品号): **C108561**

Part Descripon (物品规格): 1.0*14*130*B (44/88) (0.035*0.65)

| Item | 项目 | Specification | 规格值 |
|----------------------------|---------|-----------------|-----|
| NO. of conductors | 导体芯数 N | 14 | |
| Pitch | 间距 P | 1.0±0.10 | |
| Total Pitch | 全间距 PT | 13±0.10 | |
| Total Length | 总长度 L | 130.0±3 | |
| Insulation Length | 绝缘长度 IL | L-8±3 | |
| Margin Width | 边缘宽度 M | 1.0±0.12 | |
| Total Width | 总宽度 W | 15±0.15 | |
| Strip Length | 线口长度 S1 | 4±1 | |
| Strip Length | 线口长度 S2 | 4±1 | |
| Reinforeing tape length | 补强板长度B1 | 8±2 | |
| Reinforeing tape length | 补强板长度B2 | 8±2 | |
| Slanting | 线口倾斜度 A | ≤0.3 | |
| Over lap | 冲孔 | / | |
| Terminal thickness | 插入厚度 t1 | 0.303±0.05 | |
| Thickness insulation | 线身厚度 t | 0.121±0.05 | |
| Conductor thickness | 导体厚度 Ct | 0.035±0.005 | |
| Conductor width | 导体宽度 Cw | 0.65±0.03 | |
| Supporting Tapc Color | 补强板颜色 | (Blue) 蓝色 | |
| PET(Supporting Tapc Color) | 补强板规格 | 0.225mm | |
| PET (Insulation) | 绝缘胶规格 | 0.043mm (有印字) | |
| PET (Insulation) | 绝缘胶规格 | 0.043mm (无印字白色) | |
| Rev | 版本 | A1 | |



印字内容: **AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色: 蓝色**

Storage condition:(储存条件) Recommended (推荐)

Temp: 15°C~25°C(温度) 15°C~25°C(Humidity: 30~60RH%(湿度) 30~60RH%)

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比来 衡量, 隐藏线不显示 | Discharge Date 发行日期 | Review Date 修订日期 | Drawing NO 图纸编号 |
| | 2018.05.311 | | 20180531-12 |
| Unit (单位): mm | Drawing by 制图 lilyen | Checked by 核对 | Approved by 确认 |