



### 主要信息

产品系列	Zelio Relay
产品类型	插槽
接触端点布置	混合
适用范围	插入式继电器 RXM (2 OC)
产品名	RXZ
每件单独销售数量	10

### 补充信息

约定发热电流 [Ith]	7 A
额定工作电压 [Ue]	250 V
紧固扭矩	<= 0.8 N.m (M3 螺钉)
固定模式	螺钉固定 面板 卡入 (安装) 35 mm 均匀 DIN 导轨
标识	CE
宽度	22.5 mm
产品重量	0.034 kg

### 环境

接线能力	螺栓紧固, 软线 电缆 带箍线端子 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 14 螺栓紧固, 软线 电缆 带箍线端子 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16 螺栓紧固, 硬线 电缆 不带箍线端子 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 14 螺栓紧固, 硬线 电缆 不带箍线端子 2 x 0.2...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 16
符合标准	IEC 61984
贮存环境温度	-55...85 °C
运行温度	-40...55 °C
IP 保护等级	IP20 符合 EN/IEC 60529
绝缘性能	2500 V

合同保修

阶段

18 个月

# 产品参数表 尺寸图

# RXZE1M2C

## 尺寸

mm  
in.

