

# 深圳市连线电子有限公司



客户承认图

CUSTOMER (客户):

Customer Part NO.(客户物品号): **C78492**

Part Descripon (物品规格): 0.5\*30\*200\*B (44/88) (0.035\*0.3)

| Item                       | 项目      | Specification    | 规格值 |
|----------------------------|---------|------------------|-----|
| NO. of conductors          | 导体芯数 N  | <b>30</b>        |     |
| Pitch                      | 间距 P    | 0.5±0.05         |     |
| Total Pitch                | 全间距 PT  | <b>14.5±0.05</b> |     |
| Total Length               | 总长度 L   | <b>200±3</b>     |     |
| Insulation Length          | 绝缘长度 IL | L-8±2            |     |
| Margin Width               | 边缘宽度 M  | 0.5±0.07         |     |
| Total Width                | 总宽度 W   | <b>15.5±0.08</b> |     |
| Strip Length               | 线口长度 S1 | 4±1.0            |     |
| Strip Length               | 线口长度 S2 | 4±1.0            |     |
| Reinforeing tape length    | 补强板长度B1 | 8±2.0            |     |
| Reinforeing tape length    | 补强板长度B2 | 8±2.0            |     |
| Slanting                   | 线口倾斜度 A | ≤0.3             |     |
| Over lap                   | 冲孔      | /                |     |
| Terminal thickness         | 插入厚度 t1 | 0.30             |     |
| Thickness insulation       | 线身厚度 t  | 0.121±0.05       |     |
| Conductor thickness        | 导体厚度 Ct | 0.035±0.005      |     |
| Conductor width            | 导体宽度 Cw | 0.30±0.03        |     |
| Supporting Tapc Color      | 补强板颜色   | (Blue) 蓝色        |     |
| PET(Supporting Tapc Color) | 补强板规格   | 0.225mm          |     |
| PET (Insulation)           | 绝缘胶规格   | 0.043mm (有印字)    |     |
| PET (Insulation)           | 绝缘胶规格   | 0.043mm (无印字白色)  |     |
| Rev                        | 版本      | A1               |     |



印字内容: **AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色: 蓝色**

Storage condition:(储存条件) Recommended (推荐)

Temp: 15°C~25°C(温度) 15°C~25°C) Humidity: 30~60RH%(湿度) 30~60RH%

|   |                        |                     |                    |
|---|------------------------|---------------------|--------------------|
| Drawing Not To Scale<br>Hidden Lines Not Shown<br>图规不能以其线材比来<br>衡量, 隐藏线不显示<br>Unit (单位): mm | Discharge Date<br>发行日期 | Review Date<br>修订日期 | Drawing NO<br>图纸编号 |
|   | 2018.05.31             | 2018053101          |                    |
|   | Drawing by<br>制图       | Checked by<br>核对    | Approved by<br>确认  |
|   | liiyen                 |                     |                    |