

LQW18AN62NG00#

包装 格代号。

目前生产
General
125 °C max.
Wound (Non Mag)
Tight Tolerance
Reflow OK
RoHS
REACH

<品名 (附包装代号) - >

LQW18AN62NG00D、 LQW18AN62NG00J、 LQW18AN62NG00B

形状

^{*1} LQW18AN_1□/
LQW18AS: 0.8±0.3
(in mm)

L尺寸	1.6 ±0.2mm
W尺寸	0.8 ±0.2mm
T尺寸	0.8 ±0.2mm
尺寸代号 in inch (mm)	0603 (1608)

格

感	62nH ±2%
感 率	100MHz
定 流(Itemp) *根据温度上升	280mA
直流 阻(最大)	0.51Ω
Q (最小)	38
Q 率	200MHz
自己共振周波数 (以上)	2300MHz
使用温度范 (不包含自身温度的提高)	-55~125°C
系列	LQW18AN_00




参考信息

包装代 号	格	最小 位
D	φ180mm	4000
J	φ330mm	10000
B	散装	500

量(参考)	
1个	0.003g

注意

1. 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。 格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
2. 本目 因没有足的 空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核 准其 格或者 理 品 格表。



⚠ 注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有更改，或若其中品停产，在确认后，恕不另行通知。
2. 本目因没有足够的空白格，未能明确。因此，在产品之前，请核准其规格或者理品规格表。