




<品名 (附包装代号) 一览>  
GRT155R60J475ME13D、 GRT155R60J475ME13J

## 形状



L尺寸	1.0 ±0.1mm
W尺寸	0.5 ±0.1mm
T尺寸	0.5 ±0.1mm
外部电极尺寸e	0.15 to 0.35mm
外部电极间距离g	0.3mm min.
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005M)

## 规格

静电容量	4.7μF ±20%
额定电压	6.3Vdc
温度特性 (标准规格)	X5R(EIA)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性的温度范围	-55 to 85°C
工作温度范围	-55 to 85°C

## 备注事项

Derating1
-----------







## 参考信息

包装	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	10000
J	φ330mm纸带	40000

质量 (标准值)	
1个	1.6mg
φ180mm卷装	118g

## 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 敬请核准其规格或者办理产品规格表。



**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。