

LQP03TN0N6B02#


“#”处为包装规格代号。



<品名 (附包装代号) 一览>

LQP03TN0N6B02D、 LQP03TN0N6B02J、 LQP03TN0N6B02B

形状



参考信息

包装代号	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	15000
J	φ330mm纸带	50000
B	散装	500

质量(参考值)	
1个	0.0002g

L尺寸	0.6 ±0.03mm
WR尺寸	0.3 ±0.03mm
T尺寸	0.3 ±0.03mm
尺寸代号 in inch (mm)	0201 (0603)


规格

电感值	0.6nH ±0.1nH
电感值测试频率	500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	850mA
直流电阻(最大)	0.07Ω
Q值(最小)	14
Q值测试频率	500MHz
自己共振周波数 (以上)	20000MHz
使用温度范围 (不包含自身温度的提高)	-55~125°C


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

■ 电感值-频率特性(标准值)



■ Q值-频率特性(标准值)



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。