

LQP15MN6N8B02#

#"处为包装规格代号。



<品名 (附包装代号) 一览>

LQP15MN6N8B02D、 LQP15MN6N8B02J、 LQP15MN6N8B02B

形状

L尺寸	1.0 ±0.1mm
W尺寸	0.5 ±0.1mm
T尺寸	0.35 ±0.1mm
尺寸代号 in inch (mm)	0402 (1005)

规格

电感值	6.8nH ±0.1nH
电感值测试频率	500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	130mA
直流电阻(最大)	0.9Ω
Q值(最小)	13
Q值测试频率	500MHz
自己共振周波数 (以上)	6000MHz
使用温度范围 (不包含自身温度的提高)	-40~85°C
系列	LQP15MN_02

参考信息

包装代号	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	10000
J	φ330mm纸带	50000
B	散装	500


质量(参考值)	
1个	0.0006g

注意


- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

特性数据图表(同特性的产品可能用不同的品名表示。)

■ 电感值-频率特性(标准值)



■ Q值-频率特性(标准值)



⚠ 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。