



<品名 (附包装代号) - >

GCJ31CR71E475KA12L、 GCJ31CR71E475KA12K

形状

L尺寸	3.2 ±0.3mm
W尺寸	1.6 ±0.3mm
T尺寸	1.6 ±0.3mm
外部 极尺寸e	0.3 to 1.0mm
外部 极 距离g	1.5mm min.
尺寸代号 inch(mm)	1206 (3216M)

注意

Resin external electrode products

参考信息

包装	格	最小 位
L	φ180mm	2000
K	φ330mm	6000

量 (准)	
1个	52mg
φ180mm卷装	144g

格

静 容量	4.7μF ±10%
定	25Vdc
温度特性 (准 格)	X7R(EIA)
静 容量变化率	±15.0%
温度特性的温度范	-55 to 125°C
工作温度范	-55 to 125°C

注意

1. 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。 格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
2. 本目 因没有足的空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。