

# LQG15HS1N5B02#


"#" 包装 格代号。



<品名 (附包装代号) - >

LQG15HS1N5B02D、 LQG15HS1N5B02J、 LQG15HS1N5B02B

## 形状



L尺寸	1.0 ±0.05mm
W尺寸	0.5 ±0.05mm
T尺寸	0.5 ±0.05mm
尺寸代号 in inch (mm)	0402 (1005)

## 格

感	1.5nH ±0.1nH
感 率	100MHz
定 流(Itemp) *根据温度上升	1000mA
直流 阻(最大)	0.07Ω
Q (最小)	8
Q 率	100MHz
自己共振周波数 (以上)	6000MHz
使用温度范 (不包含自身温度的提高)	-55to125°C
系列	LQG15HS_02




## 参考信息

包装代号	格	最小 位
D	φ180mm	10000
J	φ330mm	50000
B	散装	1000

量(参考)	
1个	0.001g

### 注意

1. 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。 格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
2. 本目 因没有足的 空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。



⚠ 注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有更改, 或若其中品停产, 在不事先通知的情况下, 恕不另行通知。
2. 本目因没有足够的空白格, 说明不准确。因此, 在产品之前, 请核准其规格或者产品规格表。