

# LQP03TN13NJ02#

# 包装 格代号。



<型号 (附包装代号) - >

LQP03TN13NJ02D、 LQP03TN13NJ02J、 LQP03TN13NJ02B

## 形状

L尺寸	0.6 ±0.03mm
W尺寸	0.3 ±0.03mm
T尺寸	0.3 ±0.03mm
尺寸代 in inch (mm)	0201 (0603)

## 格

感	13nH ±5%
感 率	500MHz
定 流(Itemp) *根据温度上升	250mA
直流 阻(最大)	0.80Ω
Q (最小)	12
Q 率	500MHz
自己共振周波数 (以上)	2600MHz
使用温度范 (不包含自身温度的提高)	-55°C to 125°C
系列	LQP03TN_02




## 参考信息

包装代 号	格	最小 位
D	φ180mm	15000
J	φ330mm	50000
B	散装	500

量(参考)	
1个	0.0002g

### 注意

- 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。 格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
- 本目 因没有足的 空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核 准其 格或者 理 品 格表。



⚠ 注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有更改, 或若其中品停产, 在不确定时, 恕不另行通知。
2. 本目因没有足够的空白格, 敬请谅解。因此, 在产品使用前, 请核准其规格或者产品规格表。