

# DFE252010F-2R2M#

# 包装 格代号。

目前生产

General

125  
°C max.

Wound  
(Metal)

Reflow  
OK


RoHS

REACH

<型号 (附包装代号) - >

DFE252010F-2R2M=P2

## 形状



L尺寸	2.5 ±0.2mm
W尺寸	2.0 ±0.2mm
T尺寸	1.0 mm
尺寸代 in inch (mm)	1008 (2520)

## 格

感	2.2μH ±20%
感 率	1MHz
定 流(Isat) *根据 感 变化	3100mA
定 流(Itemp) *根据温度上升	2300mA
直流 阻(最大)	0.097Ω
使用温度范 (包含自身温度的提高)	-40°C to 125°C
磁屏蔽等级	Metal Alloy
最大	20V DC
系列	DFE252010F

## 注事

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%.  
Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.






## 参考信息

包装代 号	格	最小 位
=P2	φ 180mm	3000

量(参考)	
1个	0.0276g

## 注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下载的。格若有更改, 或若其中品停产, 在 确 恕不另行通知。
2. 本目因没有足够的空 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核准其 格或者 理 品 格表。



注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有更改, 或若其中品停产, 在不确定时, 恕不另行通知。
2. 本目因没有足够的空白规格, 请明确规格。因此, 在产品之前, 请核准其规格或者理品规格表。