






额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V / 0.5mA
操作力 Operation force	160±30gf
寿命试验 Operating Life	10000 cycles 70,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm

G (mm)	1.5
	2.0
	2.5



∩	弹片	不锈钢	1	灰色
∩	接触簧片	镀青铜	1	银白色
∩	盖子	黄铜	1	银白色
+	底座	进口增强尼龙/磷铜	1	黑色与镀银
+	推柄	进口增强尼龙	1	黑色
项目	名称	材质	数量	表面处理

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差 (mm)			



设计	图面	A4
Jack Jin	单位	MM
审核	比例	
Jacky Zhong	重量	
批准	页码	1/1
Tony Meng	版次	A/0

东莞市美韩电子科技有限公司			
Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
1:1	DWG NO.	型号:UK-H0827G15-SP-Y	SIZE
1 of 1	PART NO.	规格: 7脚小拨动	VER
			R