Http;//www.usakro.com



LOCK	FREE
	

SPECIFICATION	
1.环境温度(Operating Temp)	−20℃~+80℃
2.相对湿度(Working Humidity)	5%~35%
3.额定规格(Rated Value)	DC50V/30mA
4.接触电阻(Contact Resistance)	100mΩ max
5.绝缘电阻(Insulation Resistance)	100MΩ min
6.耐电压(Withstand Voltage)	250Vac/60S
7.动作力(Operating Force)	250±50gf
8.使用寿命(Operating Life)	100,000 cycle







explosive view



PCB LAYOUT



View A
scale 1:1

序号 NO.	零件名称 PART NAME	数量 Q'TY	材质 MATERIAL
7	Crochet Hook	1PCS	Carbon Steel
6	Spring	1PCS	Carbon Steel
5	Contact Chip	2PCS	Silver−Coated Copper
4	Terminals	6PCS	Copper plated Silver
3	Panel	1PCS	LCP Natural Color
2	Keypad	1PCS	LCP Black
1	Housing	1PCS	LCP Black

东莞市美韩电子科技有限公司

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

普通公差 common tolerance: 0~5±0.15; 5~10±0.3; 10~30±0.5; 角度angular: ±0.5°;	制图 DRAWN	JEFF			品名Title: 8X8自锁开关 Self−locking Push Switch
	日期 DATE	2018−7−18	单位 UNIT	mm	
	审核 CHECKED	JEFF	比例 SCALE	free	料号Part NO. UK-G0705-ZS-Y
	核准 APPROVED	JEFF	尺寸 SIZE	A4	