



## 主要信息

|                  |   |
|------------------|---|
| Range of product | Acti 9  |
| 产品类型             | 分/合 指示接点  |
| 产品短名             | IOF   |
| 触点构成             | 1 NO/NC   |
| 额定电流 [In]        | 1 A: 130 V DC<br>1.5 A: 60 V DC<br>2 A: 48 V DC<br>6 A: 24 V DC<br>3 A: 415 V AC - 50/60 Hz<br>6 A: 240 V AC - 50/60 Hz |
| 宽度 (9mm的倍数)      | 1   |

## 补充信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 适用范围            | Acti 9 iSW-NA<br>Acti 9 iC60<br>Acti 9 iDPN<br>Acti 9 iC60 RCBO<br>Acti 9 iID<br>Acti 9 ARA<br>Compact NS1600b...3200<br>Acti 9 iDPN (China version)<br>Acti 9 iDPN Vigi<br>Acti 9 iSW<br>Acti 9 iC40 |
| 额定绝缘电压 [Ui]     | 500 V   |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 4 kV  |
| 安装类型            | 锁定夹锁紧   |
| 安装方式            | DIN 导轨安装  |
| 高度              | 86 mm   |
| 宽度              | 9 mm  |
| 深度              | 73 mm   |
| 产品重量            | 32 g  |

|      |  |
|------|--|
| 颜色   | 白色   |
| 接线能力 | 螺旋压入式端子 (下接线) 1 电缆 1...4 mm <sup>2</sup> - 单股硬线<br>螺旋压入式端子 (下接线) 1 电缆 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> - 软线<br>螺旋压入式端子 (下接线) 2 电缆 2.5 mm <sup>2</sup> - 单股硬线<br>螺旋压入式端子 (下接线) 2 电缆 1.5 mm <sup>2</sup> - 带线箍的软线 |
| 剥线长度 | 10 mm  |
| 紧固扭矩 | 1 N.m  |

## 环境

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 符合标准    | EN/IEC 60947-5-1         |
| IP 保护等级 | IP20 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| 污染等级    | 3 符合 EN/IEC 60947-5-1    |
| 抗湿热性    | 2 符合 EN/IEC 60947-5-1    |
| 运行温度    | -35...70 °C              |
| 贮存环境温度  | -40...85 °C              |

## 可持续性

|                   |   |
|-------------------|---|
| 产品类型              | Green Premium 产品  |
| REACH法规           | <a href="#">REACH 声明</a>  |
| REACH ( 不含 SVHC ) | 是   |
| 欧盟ROHS指令          | 符合<br><a href="#">欧盟ROHS声明</a>                                  |
| 无有毒重金属            | 是   |
| 无汞                | 是   |
| RoHS 豁免信息         | 是   |
| 中国 ROHS 管理办法      | <a href="#">中国 ROHS 声明</a><br>自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 ) |
| 环境披露              | <a href="#">产品环境文件</a>  |
| 流通资料              | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>                                      |
| WEEE              | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。                              |

## 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|