



### 主要信息

Range of product	Acti 9
产品类型	故障指示接点
产品短名	ISD
触点构成	1 NO/NC
额定电流 [In]	1 A: 130 V DC 1.5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
宽度 (9mm的倍数)	1

### 补充信息

适用范围	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 iID Acti 9 ARA Compact NS1600b...3200 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vig1 Acti 9 iC40 Acti 9 iSW-NA
额定绝缘电压 [Ui]	500 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
本地信号指示	机械指示窗口
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
高度	86 mm
宽度	9 mm
深度	73 mm
产品重量	33 g
颜色	白色

接线能力	螺旋压入式端子2 电缆 2.5 mm <sup>2</sup> - 单股硬线 螺旋压入式端子2 电缆 1.5 mm <sup>2</sup> - 带线箍的软线 螺旋压入式端子1 电缆 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> - 软线 螺旋压入式端子1 电缆 1...4 mm <sup>2</sup> - 单股硬线
剥线长度	10 mm
紧固扭矩	1 N.m

## 环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1
IP 保护等级	IP20 符合 EN/IEC 60947-5-1
污染等级	3 符合 EN/IEC 60947-5-1
抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 )
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------