



主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	紧急按钮
产品短名	XB2
边框材料	塑料
安装直径	22 mm

补充信息

操作位置	任何位置
设备安装	固定孔 - 直径: 22 mm
安装孔距	>= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1...5 mm
固定模式	固定螺母: 2...2.4 N.m
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	旋转复位
复位	旋转复位
操纵杆外形	红色 蘑菇头
触点类型	1NC
触点动作	慢断
强制打开	带NC触头
机械寿命	100000 次
接线能力	螺旋压入式端子, <= 2 x 1.5 mm ² 螺旋压入式端子, <= 1 x 2.5 mm ² 螺旋压入式端子, >= 1 x 0.5 mm ²
紧固扭矩	0.8 N.m
短路保护	10 A gL 熔断器 符合 IEC 60269-1
约定发热电流 [I _{th}]	10 A
额定绝缘电压 [U _i]	600 V 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [U _{imp}]	6 kV 符合 IEC 60947-1
额定工作电流 [I _e]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600

电气寿命	500000 次, AC-15, 3 A 在...上 230 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4 500000 次, DC-13, 0.2 A 在...上 110 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4
电气可靠性	$\Lambda < 10\exp(-8)$ 在...上 24 V
高度	30 mm
宽度	42 mm
深度	74.2 mm
产品重量	0.088 kg

环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 536
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK03 符合 IEC 60529
抗振动	10 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	70 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------